





Cantherm


## F20B130051ZA0060

Artikelnummer:	F20B130051ZA0060
Tillverkare / Brand:	Cantherm
Produktbeskrivning	THERMOSTAT 130 DEG C NO 2SIP
Datablad:	 <a href="#">F20B130051ZA0060.pdf</a>
RoHS status	 Blyfri / Överensstämmer med RoHS
Skicka från	Hong Kong
Leveransväg	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[OFFERTFÖRFRÅGAN](#)

Bilden kan vara representation. Se specifikationer för produktinformation.













### Specifikationer för F20B130051ZA0060

ARTIKELNUMMER	F20B130051ZA0060
TILLVERKARE	Cantherm
BESKRIVNING	THERMOSTAT 130 DEG C NO 2SIP
LEDNINGSFRI STATUS / ROHS-STATUS	Blyfri / Överensstämmer med RoHS
DATABLAD	 <a href="#">F20B130051ZA0060.pdf</a>
TOLERANS	±9°F (±5°C)
AVSLUTNINGSSTIL	Wire Leads - 4" (101.6mm)
VÄXLINGSTEMPERATUR	266°F (130°C)
VÄXLINGSCYKLER	7K
SERIER	F20
ÅTERSTÄLL TEMPERATUREN	212°F (100°C)
FÖRPACKNING / FODRAL	2-SIP, Potted
ANDRA NAMN	317-1069 F11130151ZA0060
MONTERINGSTYP	Through Hole
FUKTKÄNSLIGHETSNIVÅ (MSL)	1 (Unlimited)
TILLVERKARENS NORMALA LEDTID	5 Weeks
LEDNINGSFRI STATUS / ROHS-STATUS	Lead free / RoHS Compliant
NUVARANDE BETYG - DC	-
NUVARANDE BETYG - AC	1.6A (250V)
KRETS	SPST-NO

### Relaterade etiketter

Cantherm F20B130051ZA0060	F20B130051ZA0060-distributör	F20B130051ZA0060-leverantör
F20B130051ZA0060-pris	F20B130051ZA0060-bilder	F20B130051ZA0060-bild
F20B130051ZA0060 PDF-datablad	F20B130051ZA0060 Ladda ner datablad	F20B130051ZA0060-datablad
F20B130051ZA0060 lager	Köp F20B130051ZA0060	Köp Cantherm F20B130051ZA0060
Cantherm F20B130051ZA0060	Cantherm-leverantör	Cantherm-distributör
Cantherm F20B130051ZA0060		

### Relaterade produkter

 <p><b>F20B13505ACFA06E</b> tillverkare: Cantherm Beskrivning: THERMOSTAT 135 DEG C NO 2SIP I lager: 4 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>F20B12005ACFA06E</b> tillverkare: Cantherm Beskrivning: THERMOSTAT 120 DEG C NO 2SIP I lager: 306 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>F20B135053600060</b> tillverkare: Cantherm Beskrivning: THERM NO 135C LEAD FRAME 2SIP I lager: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>F20B12505ACFA06E</b> tillverkare: Cantherm Beskrivning: THERMOSTAT 125 DEG C NO 2SIP I lager: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>F20B13005ACFA06E</b> tillverkare: Cantherm Beskrivning: THERMOSTAT 130 DEG C NO 2SIP I lager: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>F20B125051ZA0060</b> tillverkare: Cantherm Beskrivning: THERMOSTAT 125 DEG C NO 2SIP I lager: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>F20B135051ZA0060</b> tillverkare: Cantherm Beskrivning: THERMOSTAT 135 DEG C NO 2SIP I lager: 42 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>F20B120053600060</b> tillverkare: Cantherm Beskrivning: THERM NO 120C LEAD FRAME 2SIP I lager: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>F20B125053600060</b> tillverkare: Cantherm Beskrivning: THERM NO 125C LEAD FRAME 2SIP I lager: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>F20B130053600060</b> tillverkare: Cantherm Beskrivning: THERM NO 130C LEAD FRAME 2SIP I lager: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>F20B120051ZA0060</b> tillverkare: Cantherm Beskrivning: THERMOSTAT 120 DEG C NO 2SIP I lager: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>F20B140051ZA0060</b> tillverkare: Cantherm Beskrivning: THERMOSTAT 140 DEG C NO 2SIP I lager: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>